


**Garant**
**Cilindrinė freza aliuminiui, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

### Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm), reikia reguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

### Pastaba:

**Rekomenduojamas sukimo momentas** priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Įrankių keitimas: PowerCard

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 40 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 22 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø  $D_{\text{min}}$ : 90 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø  $D_{\text{max}}$ : 98 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas  $a_p$ : 8,4 mm

Nuožulos kampas  $\alpha_{\text{max}}$ : 2,29 laipsniai

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	50 mm
--------------------------	-------

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	8,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	90 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219878 5 (15IP)
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	37,56 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	ZDHT 1505
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,29 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui