

**Garant****Cilindrinė freza aliuminiui, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

**Dėmesio:**

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm), reikia reguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

**Pastaba:**

**Rekomenduojamas sukimo momentas** priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Įrankių keitimas: PowerCard

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 50 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 27 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø  $D_{\text{min}}$ : 150 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø  $D_{\text{max}}$ : 158 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas  $a_p$ : 7,6 mm

Nuožulos kampas  $\alpha_{\text{max}}$ : 1,27 laipsniai

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
----------------------------	---

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219878 5 (15IP)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	150 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	ZDHT 1505
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	7,6 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,27 laipsniai
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\max}$	67,56 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui