

Garant**Cilindrinė freza aliuminiui, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) ir 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdas.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas α_{\max}	4,39 laipsniai
Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZDHT 1505
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	19,56 mm
Ø D ₂	29 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 4 (15IP)
Ø D ₃	22 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui