

**Garant**
**Cilindrinė freza aliuminiui, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

**Dėmesio:**

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) ir 211777 ALU (r = 6,0 mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdas.

**Pastaba:**

**Rekomenduojamas sukimo momentas** priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm.**

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 4 (15IP)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZDHT 1505
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	88 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	7,6 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	6,81 laipsniai

Iškyšos ilgis $L_1$	32 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\max}$	12,56 mm
Pjovimo briaunų skaičius $Z$	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui