

Garant
Cilindrinė freza aliuminiui, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) ir 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D_s , h_6	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	27,56 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 4 (15IP)
Nuožulos kampas α_{max}	3,12 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZDHT 1505

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui