

Garant

Vienadantė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M1,4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139610 M1,4
GTIN	4045197533845
Produktų klasė	11J

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**. Labai tvirta vienadantė sriegio freza, puikiai gerai tinka **GFK, CFK ir grafitui**. Taip pat tinka **Ti ir Ni lydiniams** ir **grūdintajam plienui iki 63 HRC**.

Privalumai:

Žymiai mažesnis radialinis nuokrypis lyginant su daugiadantėmis frezomis.

Pastaba:

Vieno danties freza, skirta **tik vidinio sriegio gamybai**. **Sriegio kiaurymė (ir, jei reikia, vieta varžto galvutės įleidimui) turi būti jau paruoštos iš anksto!**

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 4

Sriegio žingsnis: 0,3 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$: 1 mm

Koto ilgis L_s : 18 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 3,5 mm

Bendras ilgis L: 32 mm

Koto $\varnothing D_s$: 3 mm

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis gylis L_c	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,3 mm
Drožlių griovelio skaičius	4
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Dantų skaičius Z	4

Koto $\varnothing D_s$	3 mm
Bendras ilgis L	32 mm
Pastūma f_z apdirbant CFK	0,02 mm
Koto ilgis L_s	18 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	2,8 mm
Sriegio dydis	M1,4
Nominalusis $\varnothing D_c$	1 mm
Iškyšos ilgis L_1	3,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	40 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
GFK	tinka	100 m/min	N
CFK	tinka	100 m/min	N
Grafitas	tinka	150 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		