

Garant**T formos griovelių freza, be dangos, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194030 32X14
GTIN	4045197109590
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,09 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	18 mm
Dantų skaičius Z	8
Sužeminto koto Ø D ₁	15 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	14 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	4
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		