

**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139472 G1/4
GTIN	4045197447098
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:**

**DIN 2189** (≈ DIN 5156). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilius kiaurymes.**

Atspari dilimui **TiAlN danga** užtikrina gerą įrankio patvarumą.

**Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Sriegio žingsnis: 1,337 mm

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,337 mm
Sriegio Ø	13,16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	19
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Koto kvadratas □	9 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	12,55 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2189
Tolerancijos klasė	ISO 228 X
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka