

**Garant**
**Sriegio freza 2xD, TiAlN, M: M8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139515 M8
GTIN	4045197081759
Produktų klasė	11J

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslūs vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylis ribotuvu 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

**Privalumai:**

**Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!**

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Gręžimo  $\varnothing D_c$ : 6,45 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_c$ : 17,2 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 40 mm

Bendras ilgis  $L$ : 74 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 10 mm

**Techninis aprašymas**

maksimalus gilavimo $\varnothing D_1$	8,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Griovelio plotis $e_1$	1,25 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Gręžimo $\varnothing D_c$	6,45 mm
Programavimo vertė gilinimui $l_1$	18,2 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,065 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Koto ilgis $L_s$	40 mm
Sriegio gylis	12
Sriegio dydis	M8
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	17,2 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza