

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134270 M12
GTIN	4045197075307
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotas paviršius, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

Paskirtis:

Tinka medžiagoms, kurių **maks. atsparumas tempimui 450N/mm²**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	12 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	9 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	chromuotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka