

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134270 M4
GTIN	4045197075253
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotas paviršius, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

Paskirtis:

Tinka medžiagoms, kurių **maks. atsparumas tempimui 450N/mm²**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio Ø	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm

Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	chromuotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka