



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 8X0,75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 8X0,75
GTIN	4045197082275
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 139665

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinosios kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

GręžimoØ d₁: 6 mm

maksimalus darbinis gylis l₁: 16,8 mm

Koto ilgis L_s: 36 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 63 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,03 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Dantų skaičius Z	3

Gręžimo $\varnothing d_1$	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Koto \varnothing	6 mm
maksimalus darbinis gylis l_1	16,8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	6 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio dydis	8×0,75
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis