

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX
DIN 376, AlTiX, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136168 M4
GTIN	4062406710989
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Labai ilgas kotas.

Visi dydžiai su kotu pagal DIN 376 (= **koto Ø atnaujinamas**). Puikiai tinka darbui didesniame gylyje.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4 mm
Sriegio tipas	M
Koto kvadratas □	2,1 mm

Sriegio gylis	10 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M4
Ašmenys	HSS E PM
Bendras ilgis L	125 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto Ø D _s	2,8 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	Sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		