



## Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 5X0,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 5X0,5
GTIN	4045197082251
Produktų klasė	11J

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

#### Pastaba:

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139665**

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinsios kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

GręžimoØ d<sub>1</sub>: 4,3 mm

maksimalus darbinis gylis l<sub>1</sub>: 10,2 mm

Koto ilgis L<sub>s</sub>: 36 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 55 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,5 mm
GręžimoØ d <sub>1</sub>	4,3 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Koto Ø	6 mm
maksimalus darbinis gylis I <sub>1</sub>	10,2 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	55 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės Ø	4,3 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio dydis	5×0,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis