

Garant**Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma C, oksiduotas, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134670 M20
GTIN	4045197301710
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Labai ilgas kotas.****Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto Ø atnaujinamas).****Forma C** (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 280 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio Ø	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	16 mm

Bendras ilgis L	280 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		