

Garant
Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M4

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135300 M4 |
| GTIN | 4045197076359 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas
Modelis:

Su plačiu dešiniu sraiginiu grioveliu, optimaliam drožlės pasišalinimui.

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Koto kvadratas \square : 3,4 mm

Kiaurymės \varnothing : 3,3 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio \varnothing | 4 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Kiaurymės \varnothing | 3,3 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 4,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bendras ilgis L | 63 mm |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 8 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M4 |
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 6 m/min | P |
| TOOLOX 33 | tinka | 3 m/min | H |
| Alyva | tinka | | |

drėgnas, maks.

ribotai tinka