

Garant**Mikro tepimo sistema, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

130100 S

GTIN

4045197275905

Produktų klasė

11F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas nerūdijančiojo plieno korpusas su 3 kamerų hidraulinė sistema tiksliam dozavimui.

Privalumai:

- Paprasčiausias naudojimas.
- Jokio sudėtingo, netikslaus tepimo rankiniu būdu.
- Darbo procesas saugesnis, įrankio patvarumas didesnis.

Paskirtis:

Galima naudoti horizontaliai ir vertikalčiai apdirbimo linijose. Visiems sriegių pjovimo tepalams iki 570 mm²/s klampumo (žr. Nr. 084210 ir 084220). Tepalas hidromechaniniu būdu tiksliai paskirstomas ant sriegiamos kiaurymės sienelių. Naudojamas minimalus **tepalo kiekis**, todėl **mikro tepimo sistema** sumažina neigiamą poveikį emulsijos konsistencijai. Todėl nereikia naudoti brangios įrangos emulsijos padavimui, taip užtikrinamas sriegimo proceso patikimumas.

Tiekimo sudėtis:

Mikro tepimo sistema, pagrindinis cilindras (tipas S), po vieną purkštuką (tipas DL ir GL).

Pastaba:

- Priedus ir atsargines dalis žr. atsarginių dalių sąrašė.

Techninis aprašymas

Korpuso su purkštuku ilgis L ₂	100 mm
Koto Ø D _s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Produkto rūšis	Mikro tepimo sistema

Priedai

Efektyvi pjovimo alyva, klampai, be chloroDAR 50 Visco Turinys 5 l	084220 5
Žiedinis įdėklas mikro skirstytuvui DL Tipas M30	130104 M30
Atbulinis vožtuvas Tipas RSV	130105 RSV
Mikro tepimo sistema, priedai / atsarginės dalys Tipas DL	130102 DL
Žiedinis įdėklas mikro skirstytuvui DL Tipas M20	130104 M20
Pagrindinis cilindras trumpas modelis Tipas XL	130103 XL
Efektyvi pjovimo alyva be chloroAlpha 93 Turinys 5 l	084210 5
Pagrindinis cilindras trumpas modelis Tipas S	130103 S
Efektyvi pjovimo alyva, klampai, be chloroDAR 50 Visco Turinys 20 l	084220 20
Mikro tepimo sistema, priedai / atsarginės dalys Tipas GL	130102 GL
Efektyvi pjovimo alyva be chloroAlpha 93 Turinys 20 l	084210 20