

**DCMT 070202, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DCMT 070202 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	M
Danga	TiCN
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui