

Garant**GARANT Master Alu Feed VHM grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122596 14
GTIN	4062406725327
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

3-briaunis įrankis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant aliuminį, kai **pastūmos labai didelės**. Puikiai tinka **didelės galios įrenginiams** ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.

- **Specialiai sukurta pjovimo briaunos geometrija maksimaliam pastūmos greičiui, mažesniai pjovimo slėgiui ir kontroliuojamam drožlių lūžimui.**
- **Preciziškai užgalastas griovelio profilis saugiam drožlių pašalinimui.**
- **Pasiekiamas ekstremalus pastūmos greitis ir įrankio ilgaamžiškumas naudojant trečiąją pjovimo briauną.**

Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų centravimo procesą, todėl tampa įmanoma gręžti net ir ant nelygių paviršių. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.

Su DLC danga – ilgesniam tarnavimo laikui, ypač aliuminio, kuriame yra didesnė Si koncentracija. Danga pagal užsakymą - be galimybės grąžinti. Pristatymo laikas apie 3 savaites, jei prekė yra sandėlyje. Atkreipkite dėmesį į minimalų užsakymo kiekį.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D_c	14 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožiui	1,29 mm/aps,
Bendras ilgis L	124 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	56 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	77 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	14 mm
Norma	DIN 6537 L
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Tipas	W
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		