

Garant**Freza išoriniam spinduliui formuoti, be dangos, Spindulys r H11 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194220 5
GTIN	4045197109965
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Tiesiadantė. Specialiai apdirbtas frezos paviršius.

Paskirtis:

Išorinių spindulių frezavimui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

Spindulys r	5 mm
Dantų skaičius Z	4
mažas $\varnothing D_3$	6 mm
didelis $\varnothing D_2$	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,007 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	5 mm
Sferinė freza	pirmyn
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5

Gręžimo tolerancija	H11
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Freza išoriniam spinduliui formuoti

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	138 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		