



## HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, M: M2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132680 M2
GTIN	4062406373436
Produktų klasė	12I

### Aprašymas

#### Modelis:

**Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.**

#### **HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.**

Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms.

**Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

### Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	2,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio dydis	M2
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Sriegio žingsnis	0,4 mm
Sriegio Ø	2 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio gylis	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Sriegio tipas	M
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		