

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 10-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138050 10-32
GTIN	4062406373528
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	10-32 UNF
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	UNF
Koto kvadratas □	4,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio Ø	4,83 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	32

Drožlių griovelio skaičius	2
Serija	Pro Tap
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka