

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7415-1
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm

Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui