

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiN, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137806 G1/8
GTIN	4062406373504
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	90 mm
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Koto Ø D _s	7 mm
Sriegio Ø	9,73 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	28

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	G1/8
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio gylis	24,33 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		