

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 6-32****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 133375 6-32   |
| GTIN             | 4062406374204 |
| Produktų klasė   | 12I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,85 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ašmenys                    | HSS E   |
| Sriegio tipas              | UNC     |
| Norma                      | DIN 371 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Bendras ilgis L            | 56 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 4 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø                  | 2,85 mm                                    |
| Sriegio dydis                | 6-32 UNC                                   |
| Sriegio žingsnis             | 0,794 mm                                   |
| Sriegio gylis                | 10,53 mm                                   |
| Sriegio Ø                    | 3,51 mm                                    |
| Koto kvadratas □             | 3 mm                                       |
| Vijų skaičius colyje         | 32   |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji             |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                                      |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka     | 24 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka     | 25 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                    | tinka     | 10 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 24 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 20 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 15 m/min       | P         |

|                                 |               |          |   |
|---------------------------------|---------------|----------|---|
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 8 m/min  | P |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 8 m/min  | M |
| CuZn                            | ribotai tinka | 15 m/min | N |
| Uni                             | tinka         |          |   |
| Alyva                           | tinka         |          |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |          |   |