

**Garant****VNMG 160404, Rūšis: HB7415-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis  $a_p$ 

0,2 - 2 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui