


**Garant****SCMT 120404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120404 HB7415-1 Kampo spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui