

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261142 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749705 |
| Produktų klasė | 21G |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110302 |
| Drožlialaužis | TIS |
| Kietlydinys | HB7415-1 |
| Ašmenys | HM |
| Pagrindinis naudojimas | S |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 110 m/min |
| Pastūma f | 0,05 - 0,3 mm/aps, |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |