

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138050 5/8-18
GTIN	4062406374969
Produktų klasė	12I

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	18
Kiaurymės Ø	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio tipas	UNF
Bendras ilgis L	100 mm

Sriegio dydis	5/8-18 UNF
Sriegio gylis	39,7 mm
Serija	Pro Tap
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka