

Garant**VBMT 160402, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160402 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Kietlydinys	HB7415-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160402
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui