


Garant**TNMG 160404, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Kietlydinys	HU7305-1
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Danga	be dangos
Kampo spindulys	0,4 mm

Drožialaužis	AM1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui