


Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui