



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133425 1/4-28
GTIN	4062406374310
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	5,5 mm
Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	6,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371

Sriegio žingsnis	0,907 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/4-28 UNF
Sriegio gylis	19,05 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		