



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132680 M16
GTIN	4062406373900
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.

Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms.

Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	48 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Kiaurymės \varnothing	14 mm
Sriegio \varnothing	16 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio dydis	M16
Koto Ø D _s	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	2 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		