

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui