

Garant**TCMT 110204, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui