

Garant**TC. T 110204, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC. T 110204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui