

Garant**SCMT 120404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120404 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui