

**Garant****TC.T 16T304, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TC.T 16T304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Kietlydinys	HB7130-2

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui