

Garant**VC.T 110304, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui