

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Tolerancija	M

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui