



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132680 M4
GTIN	4062406373832
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.

Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms.

Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	63 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm

Sriegio tipas	M
Sriegio gylis	12 mm
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio dydis	M4
Sriegio Ø	4 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		