


Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VM

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui