



## HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiN, M: M16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	135910 M16
GTIN	4062406374488
Produktų klasė	12I

### Aprašymas

#### Modelis:

**Forma C** (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

### Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio dydis	M16
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	16 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio tipas	M

Kiaurymės Ø	14 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio gylis	48 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P

Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		