

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132925 8X1
GTIN	4062406373993
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Sriegio \varnothing	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Kiaurymės \varnothing	7 mm
Sriegio gylis	24 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 374
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Sriegio dydis	M8x1
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	MF

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

