

HOLEX**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137170 30X1,5
GTIN	4062406374716
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN 374
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	30 mm
Kiaurymės Ø	28,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	18 mm
Sriegio gylis	75 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	M30×1,5
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	MF

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka