

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui