

**Garant****DNMG 150604, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150604 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Drožlialaužis	VM

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui