

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,05 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui