

Garant**PKD sferinė freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø e8 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209806 16
GTIN	4062406765477
Produktų klasė	100

Aprašymas**Modelis:**

Naši PKD freza, skirta **maksimaliam našumui apdirbant metalą. Tiesus pjūvis** universaliam naudojimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z frezavimui kopijuojant grafite	0,15 mm
Sužeminto koto Ø D_1	15 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Pastūma f_z aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,1 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius	0,07 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	35 mm
Pastūma f_z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,11 mm
Dantų skaičius Z	2
Spindulys R	8 mm
Danga	PKD

Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuoant
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 0,2×D
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	2400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	2000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1500 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	1000 m/min	N
PE-HD	tinka	900 m/min	N
PA 66	tinka	900 m/min	N
PEEK	tinka	800 m/min	N
PVDF GF20	tinka	1200 m/min	N
POM GF25	tinka	1200 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	1000 m/min	N
PEEK GF30	tinka	1000 m/min	N
PTFE CF25	tinka	1000 m/min	N
PEEK CF30	tinka	800 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		

MMC	tinka	400 m/min	N
GFK	tinka	500 m/min	N
CFK	tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		